

アクセサリ・別売品

■データ読取器 **MR9504**

カードロガーは、データ読取器を介してパソコンと接続し、表やトレンドグラフを表示・印字することができます。

収録したデータは、ファイル管理ができるため、市販の表計算ソフトによりデータの加工・処理が簡単に行えます。


●データ読取器の仕様(解析ソフトウェア付)

形 式	MR9504
コネクタ形状	USBシリーズ Aコネクタ ケーブル1.4m
動作環境	Windows 98／2000／Me／XP／Vista／7 ハードディスク：空き容量10MB以上 ※64bit版OSには対応していません
通信方式	カードロガーとデータ読取器間：非接触赤外線方式 データ読取器とパソコン間：USB Ver.2.0準拠
適用カードロガー	MR5300、MR5320、MR6662
質 量	約180g

●解析ソフトウェアの内容

形 式	MR5300	MR5320	MR6662
設 定	時計、開始時刻、測定間隔、カードNo.、テストNo.		
	基準温度、 積算方向、 収録方式	収録方式、 警報温度、 キーロック	基準温度、 積算方向、 警報温度
読み出し	設定パラメータ、収録データ		
演 算	最高、最低、平均温度		
	積算温度	—	積算温度・湿度
表 示	全データの数値表(年、月、日、時、分ごとの収録データ)、 トレンドグラフ		
データ保存	本ソフト専用ファイル形式、テキスト形式(csv、txt)		

●外形寸法



■トレーサビリティ証明書

HACCP、ISO9000、ISO14000、試験・研究用などでご使用の場合は、トレーサブルなデータ計測のために試験(検査)成績書、トレーサビリティ証明書をお薦めいたします。

形 式	MR5300／MR5320 (センサと組合せ)	MR6662 (センサと組合せ)
検査成績書 (出荷時検査データ)	※1	25℃、50%RHの組合せ
試験成績書 (現品引取り)	基本点数 (0℃、50℃) (10℃、80℃) (55℃、100℃) から1種指定	25℃、50%RH
	追加点数 温度1点	温度1点(25℃環境にて) 湿度1点
トレーサビリティ証明書※2	試験(検査)成績書含まず	

※1. MR5300、MR5320については出荷時に「検査成績書」を発行する場合は試験成績書となります。

※2. トレーサビリティ証明書の内訳：①証明書本文 ②トレーサビリティ体系図 ③標準器明細
④標準器成績書コピー


●パソコン画面(MR6662の例)

・設定画面




時計、開始時刻、測定間隔、終了時刻、上下限警報値、積算基準値、積算方向(HまたはL)、カードNo.、テストNo.が設定できます。

・データ画面



データ画面は収録した全データを表示します。

・トレンド画面



トレンド画面は、収録データをトレンドグラフとして表示するもので、X軸(時間)、Y軸(測定データ)の拡大もできます。

■取付ホルダ **MR9013**

機械や装置、鉄柱、壁などにカードロガー本体を設置する場合に使用します。

取付方法：ネジ止め方式
材 質：SUS304

